


Valf adası

MPAF-MPM-VI

Ürün numarası: 544398
Üretimden kalkacak ürün

İmalattan kalkan tip. 2015'e kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO



Temsili örnek

Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kişisel değerler konfigürasyonunuza bağlıdır.

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	2/2 kapalı, tek durumlu 2x3/2 kapalı, tek durumlu 2x3/2 açık, tek durumlu 2x3/2 açık/kapalı, tek durumlu 3/2 kapalı, tek durumlu 3/2 açık tek durumlu 5/2 iki durumlu 5/2 tek durumlu 5/3 basınçlı 5/3 egsoz 5/3 kapalı
Valf ölçüsü	20 mm 10 mm
Maks. standart nominal debi miktarı	360 l/min bei 10 mm 900 l/min bei 20 mm
Çalışma basıncı	-0,9 ... 10 bar
Elektriksel bağlantı	Multipin
Valf yerlerinin max. sayısı	24
Maks. basınç bölgesi sayısı	7
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Koruma sınıfı	IP65
Tetikleme şekli	elektriksel
Valf adası tipi	33
Tasarım yapısı	Piston sürgüsü Piston oturtmalı
Pilot basıncı beslemesi	harici dahili
Valf adası yapısı	Modüler, valf ölçüleri karıştırılabilir
Anahtarlama konum göstergesi	LED
Vakumda kullanılabilir	evet
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Müsaade edilir gerilim salınımı	+/- 25 %
ATEX kategorisi Gaz	II 3G
Patlama ateşlemesi koruma tipi Gaz	Ex nA IIC T4 X Gc
Patlama korumalı ortam sıcaklığı	-5 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun patlamaya karşı korumayla (ATEX) ilgili EU yönetmeliğine uygun
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0
Depolama sıcaklığı	-20 ... 40 °C
Kullanım havası sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun