


Basınç sensörü VMPAF-FB-PS-P1

Ürün numarası: 545354
Üretimden kalkacak ürün

İmalattan kalkan tip. 2019'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Genişlik	21 mm
Montaj konumu	istenildiği gibi
Çalışma basıncı	-0,9 ... 10 bar
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Müsaade edilir gerilim salınımı	+/- 25 %
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Doğruluk derecesi, FS	2,5 %FS
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun