


Kapak NECV-S1W37

Ürün numarası: 545974

FESTO

VTSA ve VTSA-F valf adaları için, kablosuz gövde içi montaj için.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Uygulama alanı	Yalnızca multipinli soket bağlantılı valf adası VTSA/VTSA-F için
Ürün ağırlığı	180 g
Elektriksel bağlantı 1, fonksiyon	Saha cihazı tarafı
Elektriksel bağlantı 1, tasarım	Köşeli
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi	Soket
Elektriksel bağlantı 1, kablo çıkışı	Açılı
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi	Sub-D
Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı	37
Elektriksel bağlantı 1, dolu pin/kablo sayısı	37
Elektriksel bağlantı 1, montaj tipi	3x M4 vida
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı teknolojisi	Krimp kontaklar
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 ... 30 V
40°C'de kabul edilebilir akım yükü	2 A
Aşırı gerilim dayanımı	1 kV
Kablo bağlantısı	M20x1,5
Kablo çapı	5 ... 13 mm
İletken- ve nominal kesit	0,08 ... 0,5 mm ²
Koruma sınıfı	IP65 NEMA 4
Koruma sınıfı hakkında açıklama	monte edilmiş durumda
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
Malzeme, muhafaza	PA