



Pnömatik valf

VLO-B-3-3/4

Ürün numarası: 546044
Üretimden kalkacak ürün

İmalattan kalkan tip. 2018'e kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	3/2 açık/kapalı, tek durumlu
Tetikleme şekli	pnömatik
Genişlik	39 mm
Standart nominal debi	5.170 l/min
Çalışma basıncı	0 ... 10 bar
Tasarım yapısı	Popet oturtmalı
Geriye dönme şekli	mekanik yay
Nominal genişlik	17 mm
Montaj konumu	istenildiği gibi
Pilot basıncı	1 ... 10 bar
Kapama süresi	23 ms
Kapama süresi	
Açma süresi	8 ms
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	1.164 g
Bağlantı şekli	Seçenekler: PR manifoldun üzerine geçiş delikli
Pilot hava bağlantısı 110	G1/4
Pnömatik bağlantı 11	G3/4
Pnömatik bağlantı 33	G3/4
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR
Gövde için malzeme bilgisi	Alüminyum eloksal kaplama