


90° bağlama plakası VABF-S2-1-A1G2-N38

Ürün numarası: 546098

FESTO

VTSA valf adası için, çalışan hatlar 2 ve 4, 90° açıda.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Genişlik | 42 mm |
| Standarda dayalı | ISO 5599-2 |
| Montaj pozisyonu | istenildiği gibi |
| Mpa işletim basıncı | -0,09 ... 1 MPa |
| Çalışma basıncı | -0,9 ... 10 bar |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli) |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 0 - Paslanma yok |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Koruma sınıfı | IP65 NEMA 4 |
| Çevre sıcaklığı | -5 ... 50 °C |
| Ürün ağırlığı | 176 g |
| Bağlantı şekli | geçiş delikli |
| Malzeme, muhafaza | Alüminyum pres döküm |