



Regülatör plakası VABF-S4-1-R7C2-C-6

Ürün numarası: 546249

FESTO

VTSA ve VTSA-F valf adaları için, 15407-2'ye uygun standart port yapısı,
maks. 6 bar'a kadar.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Genişlik	26 mm
Standarta dayalı	ISO 15407-2
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Ayar fonksiyonu	Çıkış basıncı sabit Sekonder egzostlu
Manometre seçimi	mümkün
Mpa işletim basıncı	0,6 MPa
Çalışma basıncı	6 bar
Basınç regülasyon aralığı MPa	0,05 ... 0,6 MPa
Basınç ayar aralığı	0,5 ... 6 bar
Basınç regülasyon aralığı psi	7,25 ... 87 psi
Giriş basıncı	0,5 ... 10 bar
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	alçak gerilim cihazlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Elektrikli ekipmanlar için UK talimatlarına göre
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Koruma sınıfı	IP65 NEMA 4
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	448 g
Manometre bağlantısı	tutma kelepçeli
Malzeme, kumanda paneli	PA
Malzeme, regülatör muhafazası	Alüminyum pres döküm