

# Kompakt silindir



## ADVU-1 1/4"-2"-A-P-A

Ürün numarası: 546302

FESTO

Temassız algılama için.  
Erkek dişli piston mili.

Piston kolu dişi için somun dahil edilmistir  
Bu ürün sadece Festo ABD' den alınabilir  
Üretimden kalkan ürünler. 2011'e kadar mevcut.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	2 "
Piston çapı	1 1/4 "
Yastıklama	P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları
Çalışma şekli	çift etkili
Piston kolu ucu	Erkek diş
Çalışma basıncı	11,6 ... 145 Psi
Kullanım havası	Filtrelenmiş hava
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Çevre sıcaklığı	-4 ... 176 °F
Konum sonlarındaki darbe enerjisi	0,295 J
6 bar' daki teorik çekme kuvveti	93 lbf
6 bar' da teorik itme kuvveti	109 lbf
0 mm strokda hareket eden kütle	1,728 oz
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	1,411 oz
0 mm strokda ana ağırlık	10,582 oz
10 mm strok başına düşen ek kütle	0,317 oz
Pnömatik bağlantı	NPT1/8-27
Çalışma basıncı [psi]	11,6 ... 145 psi
Kapak için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Dinamik sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	TPE-U(PU) NBR
Piston kolu için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Silindir profili için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı