

Kompakt silindir

ADVU-1 5/8"-3"-P-A

Ürün numarası: 546321



FESTO

Temassız algılama için.

Dişi dişli piston mili.

Bu ürün sadece Festo ABD' den alınabilir

Üretimden kalkan ürünler. 2011'e kadar mevcut.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	3 "
Piston çapı	1 5/8"
Yastıklama	P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları
Çalışma şekli	tek etkili basılı
Piston kolu ucu	Dişi diş
Çalışma basıncı	11,6 ... 145 Psi
Kullanım havası	Filtrelenmiş hava
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Çevre sıcaklığı	-4 ... 176 °F
Konum sonlarındaki darbe enerjisi	0,3835 J
6 bar' daki teorik çekme kuvveti	154 lbf
6 bar' da teorik itme kuvveti	158 lbf
0 mm strokda hareket eden kütle	2,222 oz
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	2,081 oz
0 mm strokda ana ağırlık	15,273 oz
10 mm strok başına düşen ek kütle	0,317 oz
Pnömatik bağlantı	NPT1/8-27
Çalışma basıncı [psi]	11,6 ... 145 psi
Kapak için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Dinamik sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	TPE-U(PU) NBR
Piston kolu için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı çelik
Silindir profili için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı