

Kompakt silindir



ADVU-3/4"-1 1/4"-A-P-A

Ürün numarası: 546362

FESTO

Temassız algılama için.
Erkek dişli piston mili.

Piston kolu dişi için somun dahil edilmistir
Bu ürün sadece Festo ABD' den alınabilir
Üretimden kalkan ürünler. 2011'e kadar mevcut.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Strok | 1,25 " |
| Piston çapı | 3/4 " |
| Yastıklama | P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları |
| Çalışma şekli | çift etkili |
| Piston kolu ucu | Erkek diş |
| Çalışma basıncı | 14,5 ... 145 Psi |
| Kullanım havası | Filtrelenmiş hava |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 |
| Çevre sıcaklığı | -4 ... 176 °F |
| Konum sonlarındaki darbe enerjisi | 0,1033 J |
| 6 bar' daki teorik çekme kuvveti | 32 lbf |
| 6 bar' da teorik itme kuvveti | 42 lbf |
| 0 mm strokda hareket eden kütle | 0,705 oz |
| 10 mm strok başına gelen ek ağırlık | 0,811 oz |
| 0 mm strokda ana ağırlık | 5,256 oz |
| 10 mm strok başına düşen ek kütle | 0,212 oz |
| Pnömatik bağlantı | UNF10-32 |
| Çalışma basıncı [psi] | 14,5 ... 145 psi |
| Kapak için malzeme bilgisi | İşlenmiş alüminyum alışımlı |
| Dinamik sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi | TPE-U(PU) NBR |
| Piston kolu için malzeme bilgisi | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik |
| Silindir profili için malzeme bilgisi | İşlenmiş alüminyum alışımlı |