

Temel valf LF-D-MINI-U



Ürün numarası: 546428

Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

Diş bağlantısı pleytleri yok, FRB bağlantı civataları ile. Filtreleme hassasiyeti 40 µm, korumalı kavanoz ve manuel su tahliyesi ile.

Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklik	Mini
Seri	D
Montaj pozisyonu	dikey +/- 5°
Filtreleme derecesi	40 µm
Su boşaltma	manuel, döner
Tasarım yapısı	Santrifüjlü sinter filtre
Max. Yoğuşan sıvı miktarı	0,748 oz(l)
Kavanoz koruması	Metal korumalı kavanoz
Çalışma basıncı	0 ... 240 Psi
Standart nominal debi	35 cfm
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:~:9] Asal gazlar
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	14 ... 140 °F
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:8:4] Asal gazlar
Kullanım havası sıcaklığı	14 ... 140 °F
Çevre sıcaklığı	14 ... 140 °F
Ürün ağırlığı	8,75 oz
Bağlantı şekli	Hat döşeme Aksesuarlı
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, filtre	PE
Malzeme, muhafaza	Çinko pres döküm
Malzeme, çanak	PC