

# Temel valf LR-D-MAXI


Ürün numarası: 546436

Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

[dişli bağlantı plakasız.](#)

[Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.](#)

FESTO



## Bilgi sayfası

| Özellik                                  | Değer   |
|--|---|
| Büyüklük                                 | Maxi  |
| Seri                                     | D   |
| Tetikleme güvenliği                      | Kilitli döner düğme   |
| Tasarım yapısı                           | Pilotlu pistonlu regülatör                                  |
| Ayar fonksiyonu                          | Çıkış basıncı sabit<br>Sekonder egzostlu                    |
| Basınç göstergesi                        | G1/4 için hazırlanmış                                       |
| Çalışma basıncı                          | 0 ... 16 bar  |
| Basınç ayar aralığı                      | 0,5 ... 12 bar  |
| Standart nominal debi                    | 11.500 l/min  |
| Kullanım havası                          | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]<br>Asal gazlar |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)    |
| PWIS uygunluğu                           | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı        | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]<br>Asal gazlar |
| Kullanım havası sıcaklığı                | -10 ... 60 °C   |
| Çevre sıcaklığı                          | -10 ... 60 °C   |
| Bağlantı şekli                           | Ön panel montajı<br>Hat döşeme<br>Aksesuarlı                |
| Malzeme hakkında not                     | RoHS'a uygun  |