

Temel valf LR-D-7-MINI



Ürün numarası: 546452

Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

[dişli bağlantı plakasız.](#)

[Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.](#)

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklük	Mini
Seri	D
Tetikleme güvenliği	Kilitli döner düğme
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	direkt kumandalı membranlı regülatör
Ayar fonksiyonu	Çıkış basıncı sabit Ön basınç dengeleyicili Sekonder egzostlu
Basınç göstergesi	G1/8 için hazırlanmış
Çalışma basıncı	13,8 ... 240 Psi
Basınç ayar aralığı	6,9 ... 105 Psi
Max. Basınç histeresis değeri	3 Psi
Standart nominal debi	35 cfm
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] Asal gazlar
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] Asal gazlar
Kullanım havası sıcaklığı	14 ... 140 °F
Çevre sıcaklığı	14 ... 140 °F
Ürün ağırlığı	12,25 oz
Bağlantı şekli	Ön panel montajı Hat döşeme Aksesuarlı
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza	Çinko pres döküm