

# çift nipel E-G3/4-3/4NPT

Ürün numarası: 546549  
Üretimden kalkacak ürün

2 adet sızdırmazlık halkalı.

İmalattan kalkan tip. 2024'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	17,9 mm
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 10 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:--]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Maks. sıkma torku, pnömatik bağlantı 1	60 Nm
Maks. sıkma torku, pnömatik bağlantı 2	32 Nm
Nominal sıkma torku	45 Nm
Nominal sıkma torkunun toleransı	± 20 %
Ürün ağırlığı	164,88 g
Pnömatik bağlantı 1	G3/4
Pnömatik bağlantı 2	3/4 NPT
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun