

# Adaptör AD-3/4NPT-G3/4-I

Ürün numarası: 546551

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	19.05 mm
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.95 Bar...10 Bar
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Maks. sıkma torku pnömatik bağlantı 1	32 Nm
Maks. sıkma torku pnömatik bağlantı 2	60 Nm
Ürün ağırlığı	98.13 Gram
Pnömatik bağlantı 1	Erkek diş 3/4 NPT
Pnömatik bağlantı 2	Dişi diş G3/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	PVC
Gövde malzemesi	Galvanize çelik