



# Pozisyon sensörü

## SME-8M-DO-24V-K-7,5-OE

Ürün numarası: 546799

FESTO

Elektrikli, dilli kontaklı, T-slotlu silindirler için, üstten montaj, kablolu.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Müsaade edilebilirlik	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun EU-RoHS-RL uyarınca
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Elektromanyetik uyumluluk için UK talimatlarına göre UK RoHS talimatlarına göre
Özel karakteristikler	Yağa dayanıklı
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Ölçme prensibi	Manyetik Reed
Çevre sıcaklığı	-40 ... 70 °C
Anahtarlama çıkışı	kontakt zorunlu, çift kutuplu
Anahtarlama elemanı fonksiyonu	Normalde kapalı kontakt
Max. Çıkış akımı	80 mA
Montaj kitlerinde maks. çıkış akımı	80 mA
Max. Anahtarlama gücü AC	2,4 VA
Max. Anahtarlama gücü DC	2,4 W
Montaj kitlerinde maks. DC anahtarlama kapasitesi	2,4 W
Montaj kitlerinde maks. AC anahtarlama kapasitesi	2,4 VA
Gerilim düşmesi	4,25 V
Kısa devre korumalı	hayır
Aşırı yüke karşı dayanıklı	temin edilemez
Çalışma gerilimi aralığı AC	5 ... 30 V
Çalışma gerilimi aralığı DC	5 ... 30 V
Kutup korumalı	hayır
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi	Kablo
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi	Açık uç
Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı	3
Çıkış yönünde bağlantı	eksenel
Kablo test koşulları	Festo standardına uygun eğilme dayanımı, test koşulları talep üzerine verilir Test koşulları talep üzerine verilir Energy chain: > 5 million cycles, bending radius 75 mm
Kablo uzunluğu	7,5 m
Kablo özelliği	Standard/suitable for energy chains
Malzeme, kablo kılıfı	TPE-U(PUR)
Bağlantı şekli	Gerginleştirilmiş Kanala üst kısımdan takılır
Ürün ağırlığı	87,1 g
Malzeme, muhafaza	PA Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Anahtarlama durum göstergesi	Sarı LED
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-5 ... 70 °C
Koruma sınıfı	IP65 IP68
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L