



Regülatör plakası VABF-S1-1-R6C2-C-6

Ürün numarası: 546827

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---------------------------------------|--|
| Yapı genişliği | 42 mm |
| Standarda dayalı | ISO 5599-1 |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Pnömatik dikey sıralama | Ters çevrilebilir 2 için basınç regülatörü |
| Regülatör işlevi | Sabit çıkış basıncı ikincil hava tahliyesi ile |
| Manometre ekleme | mümkün |
| Basınç kontrol aralığı | 0.05 MPa...0.6 MPa 0.5 Bar...6 Bar 7.25 000032...87 000032 |
| Giriş basıncı 1 | 0.5 Bar...10 Bar 0.05 MPa...1 MPa 7.25 000032...145 000032 |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 0 - korozyona maruziyet yok |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Koruma türü | IP65 NEMA 4 |
| Ortam sıcaklığı | -5 °C...50 °C |
| Ürün ağırlığı | 640 Gram |
| Dikey sıralama montaj türü | manifold alt tabanına tekli bağlantı plakasına |
| Manometre bağlantısı | tutma klipsi ile |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Kontrol paneli malzemesi | PA |
| Regülatör gövdesi malzemesi | Alüminyum pres döküm |