



Temel valf

VSNB-F-B52-G14-P2

Ürün numarası: 547022
Üretimden kalkacak ürün

VDE/VDI 3845'e uygun NAMUR port yapılı, pilot valfsiz

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	5/2 iki durumlu
Genişlik	44,5 mm
Standart nominal debi	950 l/min
Çalışma basıncı	2,5 ... 8 bar
Tasarım yapısı	Piston sürgüsü
Nominal genişlik	8 mm
Egzost hava fonksiyonu	kısılabilir
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj konumu	istenildiği gibi
Uygun olduğu standart	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Akış yönü	tek yönlü
Çakışmasız	evet
Pilot basıncı	2,5 ... 8 bar
Konum değiştirme zamanı	30 ms
Anahtarlama zamanı	100%
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	350 g
Bağlantı şekli	Bağlantı pleyti üzerine
Hava almasını açma yönünde bağlantı	M5
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	Bağlantı pleyti
Pnömatik bağlantı 3	G1/4
Pnömatik bağlantı 4	Bağlantı pleyti
Pnömatik bağlantı 5	G1/4
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut RoHS'a uygun
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR
Gövde için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama
Vida için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik