


Vakum filtresi

VAF-DB-1/4

Ürün numarası: 547261

FESTO

kirli parçacıkları filtrelemek için



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj pozisyonu	dikey
Filtreasyon derecesi	80 µm
Çalışma basıncı	-0,95 ... 0 bar
Çalışma basıncı açıklaması	Yalnız açık vakum sistemlerindeki uygulama için
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:::]
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Max. Sıkma torku	8,7 Nm
Ürün ağırlığı	71 g
Bağlantı şekli	Hat döşeme Duvar/Yüzey tutuculu
Pnömatik bağlantı	G1/4
Vakum bağlantısı	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, filtre	PE
Malzeme, muhafaza	PP takviyeli
Malzeme, çanak	PA
Üfleme fonksiyonu uygunluğu	≤ 7 bar