


# Soket çeşitleri

## KMEB-3-24-2.5-LED

Ürün numarası: 547268

FESTO

24 V bobinli VUVB solenoid valfler için.



### Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Sinyal durum göstergesi	Sarı LED
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Ürün ağırlığı	120 g
Elektriksel bağlantı 1	Soket, EN 175301-803, C tipi
Elektriksel bağlantı 1, tasarım	Köşeli
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi	Soket
Elektriksel bağlantı 1, kablo çıkışı	Açılı
Elektriksel bağlantı 1, kablo çıkışına ilişkin not	90°
Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı	2
Elektriksel bağlantı 1, montaj tipi	Merkezi M2,5 vida ile bobinli valf üzerine
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı teknolojisi	Açık uç
Elektriksel bağlantı 2, pin/kablo sayısı	2
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Kutup korumalı	bütün elektriksel bağlantılar için
Topraklama bağlantısı	temin edilemez
Kablo uzunluğu	2,5 m
Kablo özelliği	Standart
Kablo çapı	5,2 mm
Kablo yapısı	2x0,75
Damar sonları	Tel halkası
Koruma sınıfı	IP65 IEC 60529 ' a göre
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EU-RoHS-RL uyarınca
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	UK RoHS talimatlarına göre
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Kirlilik sınıfı	3
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
Malzeme, kablo kılıfı	PVC
Malzeme, muhafaza	PC
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, sıkma bağlantılar	Gümüş kaplı bakır alaşım