



# Çabuk Egzost Valfi VBQF-D-G18-E

Ürün numarası: 547533

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Çabuk egzoz
Pnömatik bağlantı 1	G1/8
Pnömatik bağlantı 2	G1/8
Montaj türü	vidalanabilir
Hava tahliyesi standart anma debisi 0,6→0,5 MPa (6→5 bar, 87→72,5 psi)	850 l/min
Normal akış hızı hava tahliyesi 0,6→0 MPa (6→0 bar, 87→0 psi)	1300 l/min
Hava verme standart anma debisi 0,6→0,5 MPa (6→5 bar, 87→72,5 psi)	350 l/min
Çalışma basıncı	0.5 Bar...10 Bar
Ortam sıcaklığı	-20 °C...80 °C
Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm Çinko pres döküm
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
Nominal genişlik	5 mm
Montaj konumu	herhangi bir
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Temiz oda sınıfı	ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 4
Akışkan sıcaklığı	-20 °C...80 °C
Ürün ağırlığı	102.5 Gram
Pnömatik bağlantı 3	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR