



Vakum jeneratörü kartuşu VN-07-H

Ürün numarası: 547695

FESTO

VN vakum jeneratörleri için, yüksek vakum.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik, nozul	0,7 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Ejektörün karakteristiği	Standart Yüksek vakum
Çalışma basıncı	1 ... 8 bar
Maks. vakum için çalışma basıncı	4,4 bar
Max. Vakum	92 %
Nominal çalışma basıncı	6 bar
Atmosfere göre maks. emiş	16,2 l/min
Nominal çalışma basıncında hava besleme zamanı	1,67 s
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün değil
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Kullanım havası sıcaklığı	0 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	1,65 g
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, alıcı nozul	POM
Malzeme, verici nozul	İşlenmiş alüminyum alışımlı