


# T rakor NPFB-T-R34-2G34-MFF

Ürün numarası: 547756

FESTO

Borularla bağlantı için.

R ve G dişli pabuç kullanırken, dış mühürleme bantı veya sıvı sızdırmazlık maddesi tavsiye edilir. G dişli pabucu mühürlemek için yumuşak alüminyum AL 99.5 aksenal sızdırmazlık halkası da kullanılabilir.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Dişli montaj için malzeme bilgisi	Pirinç Nikel kaplı
Tank büyüklüğü	10
Çalışma basıncı	-0,95 ... 40 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:-:-]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1
Çevre sıcaklığı	-20 ... 150 °C
Ürün ağırlığı	178 g
Pnömatik bağlantı 1	R3/4
Pnömatik bağlantı 2	G3/4
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun