


Reflektörlü fotosel SOEG-RT-M12-PS-K-2L

Ürün numarası: 547908

FESTO

Döner yapı.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|------------------------------------|
| Tasarım | Yuvarlak |
| Uygun olduğu standart | EN 60947-5-2 |
| Müsaade edilebilirlik | RCM Mark c UL us - Listed (OL) |
| CE işareti (bkz. uygunluk beyanı) | EMC için EU yönetmeliğine uygun |
| Ölçme değeri | Konum |
| Ölçme prensibi | Optoelectronic |
| Ölçme metodu | Yansıma ışığı algılayıcı |
| Işık tipi | kırmızı |
| Kapsam | 70 ... 300 mm |
| Çevre sıcaklığı | -25 ... 55 °C |
| Anahtarlama çıkışı | PNP |
| Anahtarlama elemanı fonksiyonu | Işıklı anahtarlama |
| Histerezis | ≤ 30 mm |
| Max. Anahtarlama frekansı | 1.000 Hz |
| Max. Çıkış akımı | 200 mA |
| Gerilim düşmesi | 2 V |
| Kısa devre korumalı | Darbeli |
| Çalışma gerilimi aralığı DC | 10 ... 36 V |
| Geriya kalan dalgalanma | 20 % |
| Boşta çalışma akımı | 15 mA |
| Kutup korumalı | bütün elektriksel bağlantılar için |
| Elektriksel bağlantı | 3-damarlı Kablo |
| Kablo uzunluğu | 2,5 m |
| Malzeme, kablo kılıfı | TPE-U(PUR) |
| Malzeme, yalıtkan kılıf | PVC |
| Büyükklük | M12 |
| Bağlantı şekli | Kontra somunlu |
| Sıkma torku | 10 Nm |
| Montaj pozisyonu | istenildiği gibi |
| Ürün ağırlığı | 100 g |
| Malzeme, muhafaza | Pirinç Krom kaplı |
| Anahtarlama durum göstergesi | Sarı LED |
| Fonksiyon rezerve göstergesi | Yeşil LED |
| Ayarlama seçenekleri | Potansiyometre |
| Ayarlama aralığı alt sınırı | 70 mm |
| Ayarlama aralığının üst sınırı | 300 mm |
| Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı | -5 ... 55 °C |
| Koruma sınıfı | IP65 IP67 |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364 Zon III |