


# Darbe emici DYSC-5-5-Y1F

Ürün numarası: 548011

FESTO

Kendinden ayarlamalı



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	5
Strok	5 mm
Yastıklama	kendinden ayarlı
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Konum algılama	No
Max. Darbe hızı	2 m/s
Geriye dönme süresi kısa	0,2 s
Geriye dönme süresi uzun	1 s
Çalışma şekli	tek etkili basılı
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 80 °C
Yastıklama boyu	5 mm
Max. Dayama kuvveti	200 N
Strok başına max.enerji emme değeri	1 J
Saat başına max.enerji emme değeri	8.000 J
Max. Geriye kalan enerji	0,01 J
Geriye döme kuvveti	0,9 N
Ürün ağırlığı	9 g
Bağlantı şekli	Kontra somunlu
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza	Yüksek alışımlı çelik
Malzeme, piston mili	Yüksek alışımlı çelik