



Darbe emici DYSW-4-6-Y1F

Ürün numarası: 548070

FESTO

kendinden ayarlamalı, progresif karakteristik eğrili.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---|--|
| Büyükklük | 4 |
| Strok | 6 mm |
| Yastıklama | kendinden ayarlı Yumuak karakteristik |
| Montaj pozisyonu | istenildiği gibi |
| Konum algılama | No |
| Max. Darbe hızı | 2 m/s |
| Geriye dönme süresi kısa | 0,2 s |
| Geriye dönme süresi uzun | 1 s |
| Çalışma şekli | tek etkili basılı |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 80 °C |
| Yastıklama boyu | 6 mm |
| Max. Dayama kuvveti | 100 N |
| Strok başına max.enerji emme değeri | 0,8 J |
| Saat başına max.enerji emme değeri | 7.000 J |
| Max. Geriye kalan enerji | 0,006 J |
| Geriye döme kuvveti | 0,7 N |
| Ürün ağırlığı | 6 g |
| Bağlantı şekli | Kontra somunlu |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları | NBR |
| Malzeme, muhafaza | Yüksek alışımlı çelik |
| Malzeme, piston mili | Yüksek alışımlı çelik |