


# Darbe Emici DYSW-7-10-Y1F

Ürün numarası: 548072

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	7
Strok	10 mm
Sönümleme	kendinden ayarlı yumuşak eğri
Montaj konumu	herhangi bir
Konum algılama	Yok
Maks. çarpma hızı	3 m/s
Oda sıcaklığında sıfırlama süresi	0.2 saniye
Min. ortam sıcaklığında geri dönüş süresi	1 saniye
Çalışma şekli	tek etkili baskılayan
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...80 °C
Sönümleme uzunluğu	10 mm
Maks. durdurma kuvveti	300 N
Strok başına maks. enerji tüketimi	2.5 j
Saatte maksimum enerji tüketimi	15000 j
Maks. artık enerji	0.01 j
Geri getirme kuvveti	1.2 N
Min. itme kuvveti	10 N
Ürün ağırlığı	21 Gram
Kütle aralığı	5 kg
Montaj türü	kilit somunu ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	yüksek alaşımlı çelik
Piston mili malzemesi	yüksek alaşımlı çelik