



Darbe emici DYSW-8-14-Y1F

Ürün numarası: 548073

FESTO

kendinden ayarlamalı, progresif karakteristik eğrili.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---|--|
| Büyükük | 8 |
| Strok | 14 mm |
| Yastıklama | kendinden ayarlı Yumuak karakteristik |
| Montaj pozisyonu | istenildiği gibi |
| Konum algılama | No |
| Max. Darbe hızı | 3 m/s |
| Geriye dönme süresi kısa | 0,2 s |
| Geriye dönme süresi uzun | 1 s |
| Çalışma şekli | tek etkili basılı |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 80 °C |
| Yastıklama boyu | 14 mm |
| Max. Dayama kuvveti | 500 N |
| Strok başına max.enerji emme değeri | 4 J |
| Saat başına max.enerji emme değeri | 21.000 J |
| Max. Geriye kalan enerji | 0,02 J |
| Geriye döme kuvveti | 2,5 N |
| Ürün ağırlığı | 42 g |
| Bağlantı şekli | Kontra somunlu |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları | NBR |
| Malzeme, muhafaza | Yüksek alışımlı çelik |
| Malzeme, piston mili | Yüksek alışımlı çelik |