



Dönel indeksleme tablası

DHTG-65-2-A

Ürün numarası: 548076

FESTO

Pozisyon algılaması için.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölçü	65
Paralel dikme valf	$\leq 0,04$ mm
Eksenel dış merkezli dikme valf	$\leq 0,02$ mm
Eş merkezli dikme valf	$\leq 0,02$ mm
Dönüş açısının tekrarlaması hassasiyeti	$\leq 0,03$ deg
Yastıklama	Şok alıcı, keskin karakteristik eğri, ayarlanabilir
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Çalışma şekli	çift etkili
Tasarım yapısı	Dişli kaplini Kremayer mil/çark yataklı motion sırası
Konum algılama	Endüktif sensörler için
Adım	2
Çalışma basıncı	4 ... 8 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ses basıncı seviyesi	≤ 70 dB(A)
Çevre sıcaklığı	5 ... 60 °C
Maks. eksenel statik kuvvet	1.000 N
Maks. statik çekme torku	100 Nm
Maks. radyal statik kuvvet	2.000 N
Maks. teğetsel statik tork	100 Nm
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik tork	2,1 Nm
Ürün ağırlığı	1.900 g
Bağlantı şekli	Geçiş deliği ve merkezleme burcu ile
Pnömatik bağlantı	Dişi dış M5
Malzeme, dikme valf	çelik, galvanizli
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, tahditler	çelik, galvanizli
Malzeme, kapak	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR TPE-U(PU)
Malzeme, muhafaza	İşlenmiş alüminyum alışımlı