

Darbe emici DYEF-M6-Y1F

Ürün numarası: 548372

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---|------------------------------|
| Büyükük | M6 |
| Strok | 3,1 mm |
| Yastıklama | Madeni stop ile P-Yastıklama |
| Montaj pozisyonu | istenildiği gibi |
| Konum algılama | No |
| Max. Darbe hızı | 0,8 m/s |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Çevre sıcaklığı | 0 ... 60 °C |
| Yastıklama boyu | 3,1 mm |
| Strok başına max.enerji emme değeri | 0,03 J |
| Ürün ağırlığı | 5,1 g |
| Bağlantı şekli | Kontra somunlu |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları | NBR |
| Malzeme, muhafaza | Yüksek alışımlı çelik |