


# Yuvarlak Silindir ESNU-3/4""- -P-A

Ürün numarası: 548466

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Strok	0,4 İNÇ...2 İNÇ
Piston çapı	3/4 "
Piston mili dış ölçüsü	5/16-24 UNF-2A
Standarda dayalı	ISO 6432
Sönümleme	Esnek sökümele halkaları/plakaları iki taraflı
Montaj konumu	herhangi bir
Piston mili ucu	Erkek dış
Tasarım	Piston Piston mili
Konum algılama	yaklaşım sensörü için
Varyantlar	tek taraflı piston mili
Çalışma basıncı	0,1 MPa...1 MPa 1 Bar...10 Bar
Çalışma şekli	tek etkili
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basıncılı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-4 °F...176 °F
Son konumlarda darbe enerjisi	0,147 ft-lbf
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme	38 lbf
0 mm stroktaki hareketli kütle	1247 oz
10 mm strok başına ek ağırlık	113 oz
Montaj türü	aksesuarlarla
Pnömatik bağlantı	1/8 NPT
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kapak malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR TPE-U(PU)
Piston mili malzemesi	yüksek alaşımı paslanmaz çelik
Silindir borusu malzemesi	yüksek alaşımı paslanmaz çelik