

# Çok pinli fiş soketi NECA-S1G9-P9-MP1

Ürün numarası: 548719

FESTO

MS6-SV yumuşak yol verme/hızlı egsoz valfi için gereklidir.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Ürün ağırlığı	60 g
Elektriksel bağlantı 1	Soket, sub-D, 9-pin
Elektriksel bağlantı 2	Vidalı klemens, 9-pin
Çalışma gerilimi aralığı DC	21,6 ... 26,4 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
40 °C'de kabul edilebilir akım yükü	1 A
Müsaade edilebilir kablo çapı	5 ... 10 mm
Bağlantı kesidi	0,34 ... 1 mm <sup>2</sup>
Port kesitiyle ilgili açıklama	kablo kılıfıyla 0.34 - 0.5 mm <sup>2</sup>
Koruma sınıfı	IP65 IEC 60529 ' a göre
Çevre sıcaklığı	0 ... 50 °C
Depolama sıcaklığı	-20 ... 70 °C
Relatif hava nemi	95 % yoğunlaşmayan
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
Malzeme, muhafaza	PA-kuvvetlendirilmiş
Malzeme, rakor somunu	Pirinç
Malzeme, vidalar	Çelik
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR