


Multi-pin soket konektörü NECA-S1G9-P9-MP2

Ürün numarası: 548720

FESTO

für Druckaufbau- und Entlüftungsventil MS6-SV erforderlich.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Genişlik	20 mm
Yükseklik	62 mm
Uzunluk	61 mm
Müsaade edilebilir kablo çapı	5 ... 10 mm
Betriebsspannungsbereich DC	21,6 ... 26,4 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Müsaade edilen akım değeri	1 A
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Depolama sıcaklığı	-20 ... 70 °C
Relatif hava nemi	95% yoğunlaşmayan
Koruma sınıfı	IP65 IEC 60529 ' a göre
Çevre sıcaklığı	0 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	60 g
Bağlantı kesidi	0,34 ... 1 mm ²
Hinweis zum Anschlussquerschnitt	0,34-0,5 mm ² mit Aderendhülse
Elektriksel bağlantı	9-polig / 9-polig Sub-D / Schraubklemme
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Rakor somunu için malzeme bilgisi	Pirinç
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR
Gövde için malzeme bilgisi	PA-kuvvetlendirilmiş
Vida için malzeme bilgisi	Çelik