


Motor denetleme birimi SEC-ST-48-6-P01

Ürün numarası: 548945
Üretimden kalkacak ürün

[Step motor için.](#)

İmalattan kalkan tip. 2016'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Kontrolörün çalışma şekli	Bipolar-Chopper-Driver
Çalışma Modu	1/32 adım, 6400 adım/U
Ayarlanabilir akım düşümü	0 ve 70 DIP-anahtarı üzerinden
Adım ayarı	DIP-anahtarı üzerinden
Nominal akım ayarı	DIP-anahtarı
Max. Adım frekansı	40 kHz
Nominal akım	1,25 ... 6 A
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Koruma sınıfı	IP20
Çevre sıcaklığı	0 ... 40 °C
Müsaade edilebilirlik	C-Tick
Ürün ağırlığı	660 g
Lojik giriş çalışma aralığı	4 ... 6 V 20 ... 26 V
Elektriksel bağlantı	Vidalı klemens
Bağlantı şekli	H-raylı