



# Dikey basınç kapatma plakası VABF-S1-1-L1D1-C

Ürün numarası: 549103

FESTO

VTSA valf adası için, 5599-1, 5599-2'ye uygun standart port yapısı, manifold bağlantı pleyti ve valf arasına montaj için, terminalin besleme basıncı bloke.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Genişlik	42 mm
Standarta dayalı	ISO 5599-1
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Pnömatik dikey istifleme	1 için kesme
Mpa işletim basıncı	-0,09 ... 1 MPa
Çalışma basıncı	-0,9 ... 10 bar
Standart nominal debi	1.200 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Koruma sınıfı	IP65 NEMA 4
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	600 g
Dikey istifleme tipi montaj	manifold bloğu üzerinde her bir bağlantı pleyti üzerinde
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	Alüminyum pres döküm