



# Tek yön kısma valfi

## VFOV-LE-G18-Q8

Ürün numarası: 549157

FESTO



### Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Tahliye havası için tek yönlü hız ayar fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	QS-8
Pnömatik bağlantı 2	G1/8
Tetikleme şekli	manuel
Ayarlama elemanı	Döner topuz
Bağlantı şekli	vidalanabilir
Kısma yönündeki standart nominal debi	0 ... 325 l/min
Çek valf yönündeki standart nominal debi	170 ... 330 l/min
Çalışma basıncı	0,2 ... 10 bar
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Kullanım havası	Kurutulmuş hava, yağlı veya yağsız
Montaj konumu	istenildiği gibi
Kısma yönündeki standart debi: 6 -> 0 bar	0 ... 510 l/min
Çek valf yönündeki standart debi: 6 -> 0 bar	320 ... 600 l/min
Depolama sıcaklığı	-10 ... 40 °C
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Max. Sıkma torku	3 Nm
Ürün ağırlığı	12 g
Malzeme hakkında not	Bakır ve PTFE içermez
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR
Malzeme bilgisi, döner kafa	PA-kuvvetlendirilmiş
Malzeme bilgisi, içi boş vida	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama
Çözme halkası için malzeme bilgisi	POM
Döner bağlantı için malzeme bilgisi	PA-kuvvetlendirilmiş