


# Adım motoru EMMS-ST-57-S-SEB

Ürün numarası: 549411

FESTO

Redüktörsüz/frenli.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tam adımdaki adım açısı	1,8 deg
Adım açısı toleransı	±5%
Rotor konum sensörü	Optik kodlayıcı
Fren için DC çalışma gerilimi	24 V
İzolasyon koruma sınıfı	B
Güç tüketimi, fren	8 W
Nominal gerilim DC	48 V
Nominal akım motor	5 A
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Depolama sıcaklığı	-20 ... 70 °C
Relatif hava nemi	45 - 80 %
Koruma sınıfı	IP54
Çevre sıcaklığı	-10 ... 50 °C
Müsaade edilebilirlik	C-Tick
Toplam güç aktarma atalet momenti	0,3 kgcm <sup>2</sup>
Fren tutma momenti	0,4 Nm
Motor tutma momenti	0,8 Nm
Frenin kütle atalet momenti	0,01 kgcm <sup>2</sup>
Rotorun kütle atalet momenti	0,29 kgcm <sup>2</sup>
Müsaade edilir aksenal mil yükü	10 N
Müsaade edilir radyal mil yükü	52 N
Ürün ağırlığı	1.150 g
Elektrik bağlantı sistemi	Erkek soket