


# Adım motoru EMMS-ST-87-L-SE

Ürün numarası: 549425

FESTO

Redüktörsüz, frensiz.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tam adımdaki adım açısı	1,8 deg
Adım açısı toleransı	±5%
Rotor konum sensörü	Optik kodlayıcı
İzolasyon koruma sınıfı	B
Nominal gerilim DC	48 V
Nominal akım motor	9,5 A
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Depolama sıcaklığı	-20 ... 70 °C
Relatif hava nemi	45 - 80 %
Koruma sınıfı	IP54
Çevre sıcaklığı	-10 ... 50 °C
Müsaade edilebilirlik	C-Tick
Toplam güç aktarma atalet momenti	3 kgcm <sup>2</sup>
Fren tutma momenti	2 Nm
Motor tutma momenti	9,3 Nm
Rotorun kütle atalet momenti	3 kgcm <sup>2</sup>
Müsaade edilir eksenel mil yükü	65 N
Müsaade edilir radyal mil yükü	200 N
Ürün ağırlığı	4.350 g
Elektrik bağlantı sistemi	Erkek soket