


Adım motoru EMMS-ST-87-L-SEB

Ürün numarası: 549427

FESTO

Redüktörsüz/frenli.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Tam adımdaki adım açısı | 1,8 deg |
| Adım açısı toleransı | ±5% |
| Rotor konum sensörü | Optik kodlayıcı |
| Fren için DC çalışma gerilimi | 24 V |
| İzolasyon koruma sınıfı | B |
| Güç tüketimi, fren | 11 W |
| Nominal gerilim DC | 48 V |
| Nominal akım motor | 9,5 A |
| CE işareti (bkz. uygunluk beyanı) | EMC için EU yönetmeliğine uygun |
| Depolama sıcaklığı | -20 ... 70 °C |
| Relatif hava nemi | 45 - 80 % |
| Koruma sınıfı | IP54 |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 50 °C |
| Müsaade edilebilirlik | C-Tick |
| Toplam güç aktarma atalet momenti | 3,07 kgcm ² |
| Fren tutma momenti | 2 Nm |
| Motor tutma momenti | 9,3 Nm |
| Frenin kütle atalet momenti | 0,07 kgcm ² |
| Rotorun kütle atalet momenti | 3 kgcm ² |
| Müsaade edilir aksenal mil yükü | 65 N |
| Müsaade edilir radyal mil yükü | 200 N |
| Ürün ağırlığı | 5.000 g |
| Elektrik bağlantı sistemi | Erkek soket |