


# Solenoid bobin MD-2-24VDC-PA

Ürün numarası: 549903

★ Temel ürün gamı

Doğru gerilim (DC) için, soketsiz.

FESTO



## Bilgi sayfası

| Özellik                         | Değer                       |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Montaj pozisyonu                | istenildiği gibi            |
| Anahtarlama zamanı              | 100 %                       |
| Karakteristik bobin değerleri   | 24 V DC: 6.8 W              |
| Müsaade edilir gerilim salınımı | +/- 10 %                    |
| PWIS uygunluğu                  | VDMA24364-B2-L              |
| Koruma sınıfı                   | IP65                        |
| Çevre sıcaklığı                 | -20 ... 50 °C               |
| Rakor için max. sıkma torku     | 0,5 Nm                      |
| Ürün ağırlığı                   | 110 g                       |
| Elektriksel bağlantı            | DIN EN 175301-803 e göre    |
| Bağlantı şekli                  | Tırtırlı somunlu            |
| Malzeme hakkında not            | RoHS'a uygun                |
| Malzeme, valf bobini            | Duroplast<br>Bakır<br>Çelik |
| Malzeme, bobin                  | Bakır                       |