


Selenoid bobin

MD-2-230VAC-PA

Ürün numarası: 549905

FESTO

Alternatif gerilim (AC) için, soketsiz.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tetikleme şekli	elektriksel
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Anahtarlama zamanı	100 %
Güç faktörü cos {phi}	0,7
Karakteristik bobin değerleri	230 V AC: 50/60 Hz, toplama gücü 14.5 VA, tutma gücü 10.5 VA
Müsaade edilebilir frekans dalgalanmaları	+/- 10 %
Müsaade edilir gerilim salınımı	+/- 10 %
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	alçak gerilim cihazlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Elektrikli ekipmanlar için UK talimatlarına göre
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	-20 ... 50 °C
Rakor için max. sıkma torku	0,5 Nm
Ürün ağırlığı	110 g
Elektriksel bağlantı	DIN EN 175301-803 e göre
Bağlantı şekli	Tırtırlı somunlu
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, valf bobini	Duroplast Bakır Çelik
Malzeme, bobin	Bakır