


# Solenoid bobin MH-2-24VDC-PA

Ürün numarası: 549906

FESTO

Doğru gerilim (DC) için, soketsiz.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Anahtarlama konum göstergesi	hayır
Min. çekme süresi	12 ms
Anahtarlama zamanı	100 %
Güç faktörü cos {phi}	0,7
Karakteristik bobin değerleri	24 V DC: 7,9 W
Müsaade edilebilir frekans dalgalanmaları	+/- 10 %
Müsaade edilir gerilim salınımı	+/- 10 %
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Koruma sınıfı	IP65
Koruma sınıfı hakkında açıklama	Cihaz prizi olmadan IP00
Çevre sıcaklığı	-20 ... 50 °C
Rakor için max. sıkma torku	2 Nm
Ürün ağırlığı	150 g
Elektriksel bağlantı	DIN EN 175301-803 e göre
Bağlantı şekli	Kontra somunlu
Malzeme, valf bobini	Duroplast Bakır Çelik
Malzeme, bobin	Bakır