


Motor kablosu NEBM-T1G8-E- -Q7N-LE8

Ürün numarası: 550309

FESTO

CMMP-AS'li encoder ile birlikte EMMS-AS-40/55 için.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|---|
| Uygun olduğu standart | EN 61984 |
| Kablo tanımlaması | Tanımlama etiket taşıyıcısız |
| Elektriksel bağlantı 1, fonksiyon | Saha cihazı tarafı |
| Elektriksel bağlantı 1, tasarım | Köşeli |
| Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi | Soket |
| Elektriksel bağlantı 1, kablo çıkışı | Düz |
| Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi | ITT M3 |
| Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı | 10 |
| Elektriksel bağlantı 1, dolu pin/kablo sayısı | 8 |
| Elektriksel bağlantı 2, fonksiyon | Kontrolör tarafı |
| Elektriksel bağlantı 2, bağlantı tipi | Kablo |
| Elektriksel bağlantı 2, bağlantı teknolojisi | Açık uç |
| Elektriksel bağlantı 2, pin/kablo sayısı | 8 |
| Elektriksel bağlantı 2, dolu pin/kablo sayısı | 8 |
| Çalışma gerilimi aralığı DC | 0 ... 630 V |
| DC çalışma gerilimi aralığı hakkında açıklama | 0 - 48 V, 0.25 mm ² için |
| Çalışma gerilimi aralığı AC | 0 ... 630 V |
| AC çalışma gerilimi aralığı hakkında açıklama | 0 - 48 V, 0.25 mm ² için |
| 40°C'de kabul edilebilir akım yükü | 12 A |
| 40°C'de kabul edilebilir akım yükü hakkında açıklama | 0.25 mm ² için 3 A |
| Aşırı gerilim dayanımı | 4 kV |
| Darbe dayanımı hakkında açıklama | 0.25 mm ² için 0.5 kV |
| Kablo uzunluğu | 1 ... 25 m |
| Kablo özelliği | Zincir bağlantı hattı için uygun |
| Eğilme yarıçapı, sabit kablo montajı | ≥ 55 mm |
| Eğilme yarıçapı, esnek kablo montajı | ≥ 110 mm |
| Kablo çapı | 11 mm |
| Kablo yapısı | 4x0,75+2x(2x0,25) Ekranlı |
| İletken- ve nominal kesit | 0,25 mm ² 0,75 mm ² |
| Damar sonları | Tel halkası |
| Koruma sınıfı | IP65 |
| Koruma sınıfı hakkında açıklama | monte edilmiş durumda |
| Çevre sıcaklığı | -50 ... 90 °C |
| Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı | -40 ... 90 °C |
| CE işareti (bkz. uygunluk beyanı) | alçak gerilim cihazlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun EU-RoHS-RL uyarınca |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Malzeme, kablo kılıfı | TPE-U(PUR) |
| Kablo gövdesinin rengi | portakal rengi |