


Şartlandırıcı kombinasyonu MSB4N-1/4:J3D7A1-WP

Ürün numarası: 550495

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	4
Seri	MS
Çalıştırma emniyeti	Kilitli döner düğme aksesuarlarla kapatılabilir
Montaj konumu	dikey +/- 5 °
Filtre hassasiyeti	5 µm
Su tahliye	elle dönen
Tasarım	Açma/kapama valfi Manometreli filtre regülatörü Standart sis yağlayıcı
Regülatör işlevi	Sabit çıkış basıncı ön basınç kompanzasyonu ile ikincil hava tahliyesi ile ters akım davranışı ile
Kabuk koruması	Plastik koruyucu kafes
Basınç göstergesi	manometre ile
Çalışma basıncı	4,5 Bar...10 Bar
Basınç kontrol aralığı	4 Bar...9 Bar
Standart anma debisi	700 l/min
Bobin karakteristik değerleri	24 V DC: 1,8 W
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010' [-:4:-] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1:2010 [6:4:4] uyarınca basınçlı hava
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...50 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	1600 Gram
Montaj türü	aksesuarlarla
Pnömatik bağlantı 1	1/4 NPT

Özellik	Değer
Pnömatik bağlantı 2	1/4 NPT
Pnömatik bağlantı 3	G1/4
Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm
Kabuk malzemesi	PC