


# Soket (diři)

## KMYZ-4-0.0-B-EX

Ürün numarası: 550806

FESTO

Kombination von MSZB und MSZC Anschluss.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	istenildiđi gibi
Betriebsspannungsbereich DC	3 ... 36 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1
Koruma sınıfı	IP40 IEC 60529 ' a göre
Çevre sıcaklığı	-10 ... 50 °C
Müsaade edilebilirlik	Germanischer Lloyd
Ürün ağırlığı	6,5 g
Elektriksel bağlantı	Soket, açılı Kare yapı, MSZB
İletken- ve nominal kesit	0,22 ... 0,34 mm <sup>2</sup>
Bağlantı şekli	Geçmeli vida ile bobinli valf üzerine
Malzeme hakkında not	RoHS konform
Gövde için malzeme bilgisi	PA
Werkstoffinformation Steckkontakte	Bronz