

# Kaplin EAMC-30-35-6.35-12

Ürün numarası: 550995

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik              | Değer          |
|----------------------|----------------|
| Tutucu çapı 1        | 6.35 mm        |
| Tutucu çapı 2        | 12 mm          |
| Boyut                | 30             |
| Nominal uzunluk      | 35 mm          |
| Montaj konumu        | herhangi bir   |
| Maks. devir          | 8000 1/min     |
| LABS uygunluğu       | VDMA24364-B2-L |
| Depolama sıcaklığı   | -25 °C...60 °C |
| Bağıl nem            | %0 - 95        |
| Ortam sıcaklığı      | -25 °C...60 °C |
| Kütle atalet momenti | 6.1 000065     |
| Aktarılabılır tork   | 7.5 Nm         |
| Ürün ağırlığı        | 45 Gram        |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu    |