


Kaplin EAMC-40-66-11-15

Ürün numarası: 550998

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|-------------------------------|------------------------|
| Tutucu çapı 1 | 11 mm |
| Tutucu çapı 2 | 15 mm |
| Büyükük | 40 |
| Nominal uzunluk | 66 mm |
| Montaj pozisyonu | istenildiği gibi |
| Max. Devir | 6.500 1/min |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Depolama sıcaklığı | -25 ... 60 °C |
| Relatif hava nemi | 0 - 95 % |
| Çevre sıcaklığı | -25 ... 60 °C |
| Kütle atalet momenti | 42,3 kgmm ² |
| Aktarılabılınir dönüş momenti | 21 Nm |
| Ürün ağırlığı | 139 g |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |