



Pozisyon sensörü SME-10M-ZS-24V-E-2,5-L-OE

Ürün numarası: 551369

FESTO

C-slot için uygun.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tasarım	Yuvarlak kanal için
Uygun olduğu standart	EN 60947-5-2
Müsaade edilebilirlik	RCM Mark
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun EU-RoHS-RL uyarınca
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Elektromanyetik uyumluluk için UK talimatlarına göre UK RoHS talimatlarına göre
Özel karakteristikler	Yağa dayanıklı
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun Halogen-free
Kullanım talimatları	Tahrik sensörüne destek / genel bakış "Tahrik için doğru sensör"
Ölçme değeri	Konum
Ölçme prensibi	Manyetik Reed
Çevre sıcaklığı	-40 ... 70 °C
Tekrarlama doğruluğu	0,2 mm
Anahtarlama çıkışı	kontakt zorunlu, çift kutuplu
Anahtarlama elemanı fonksiyonu	Normalde açık kontakt
Anahtarlama süresi	$\leq 1,2$ ms
Kapama süresi	≤ 1 ms
Max. Anahtarlama frekansı	50 Hz
Max. Çıkış akımı	100 mA
Montaj kitlerinde maks. çıkış akımı	50 mA
Max. Anahtarlama gücü AC	3 VA
Max. Anahtarlama gücü DC	3 W
Montaj kitlerinde maks. DC anahtarlama kapasitesi	1,5 W
Montaj kitlerinde maks. AC anahtarlama kapasitesi	1,5 VA
Gerilim düşmesi	$\leq 4,5$ V
Kısa devre korumalı	hayır
Aşırı yüke karşı dayanıklı	temin edilemez
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Çalışma gerilimi aralığı AC	5 ... 30 V
Çalışma gerilimi aralığı DC	5 ... 30 V
Kutup korumalı	Bipolar
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi	Kablo
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi	Açık uç
Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı	2
Çıkış yönünde bağlantı	eksenel
Kablo test koşulları	Festo standardına uygun eğilme dayanımı, test koşulları talep üzerine verilir Test koşulları talep üzerine verilir Burulma direnci: $> 300,000$ çevrim, $\pm 270^\circ/0.1$ m Energy chain: > 5 million cycles, bending radius 28 mm
Kablo uzunluğu	2,5 m
Kablo özelliği	Suitable for energy chains/robot applications

Özellik	Değer
Malzeme, kablo kılıfı	TPE-U(PUR)
Bağlantı şekli	Gerginleştirilmiş Kanala üst kısımdan takılır
Max. Sıkma torku	0,4 Nm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Ürün ağırlığı	14,6 g
Malzeme, muhafaza	PA-kuvvetlendirilmiş Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Anahtarlama durum göstergesi	Sarı LED
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-20 ... 70 °C
Koruma sınıfı	IP65 IP68
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L