

Plastik hortum PEN-6X1-GN

Ürün numarası: 551469

FESTO

standart dış çaplı boru hattı, QS fiş konnektörleri için, CN ve CK fittingsi, polietilen (gıda endüstrisinde kullanım onayı yoktur).



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Dış çap	6 mm
Debi miktarı için gerekli eğilme yarı çapı	26 mm
İç çap	4 mm
Min. Bükme radyusu	13,5 mm
Hortum özellikleri	Suitable for energy chains
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi
Çalışma basıncı açıklaması	Su: 0 - 50 °C'de maks. 0,6 MPa
Müsaade edilebilirlik	TÜV
Sertifika yayımlayan bölüm	B 013277 0506 00
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:...] Su (sıvı, buzsuz)
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Temizlik seviyesi	Bu ürün statik bir nesnedir; doğru kullanıldığında aktif partikül oluşumu mümkün değildir. Ürünü temiz oda ortamında kullanmadan önce temizleyin ve doğru kurulduğundan emin olun.
Çevre sıcaklığı	-30 ... 60 °C
Uzunluğa bağlı ürün ağırlığı	0,01477 kg/m
Pnömatik bağlantı	Geçmeli bağlantı dış çapı 6 mm için somunlu çengel konnektör iç çapı 4 mm için çengel konnektör iç çapı 4 mm için
Renk	yeşil
Shore sertliği	D 52 +/-3
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, hortum	PE