

Hortum PEN-6X1-GE

Ürün numarası: 551481

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Dış çap	6 mm
akışla ilgili bükülme yarıçapı	26 mm
İç çap	4 mm
Min. bükme yarıçapı	13.5 mm
Hortum özellikleri	Enerji zincirleri için uygun
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 Bar...10 Bar -13.775 000032...145 000032
Çalışma basıncına ilişkin not	Su: 0 - 50 °C'de maks. 0,6 MPa
Ruhsat	TÜV
Sertifikayı düzenleyen kuruluş	B 013277 0506 00
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava Su (sıvı, buzsuz)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Temiz oda sınıfı	Statik monte eleman, ISO 14644-1 uyarınca anlamlı bir değerlendirme mümkün değil
Ortam sıcaklığı	-30 °C...60 °C
Uzunluğa göre ürün ağırlığı	0.01477 000015
Pnömatik bağlantı	dış çapı Ø 6 mm olan soket bağlantısı için rakor somunlu iç çapı Ø 4 mm olan tırnaklı nipel için çapı Ø 4 mm olan geçmeli nipel için
Renk	sarı
Shore sertliği	D 52 +/-3
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Hortum malzemesi	PE