


Fiş
FBS-RJ45-PP-GS
Ürün numarası: 552000

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Genişlik	30 mm
Yükseklik	72 mm
Uzunluk	22 mm
Ürün ağırlığı	60 g
Fieldbus arabirimine ilişkin not	PROFINET
Ethernet kablo özellikleri	Tip: CAT.5 Her bir damarın çapı: maks. 1.6 mm 0.13 - 0.36 mm ² , 7-telli 0.13 - 0.36 mm ² , 1-telli
Direkt ve endirekt dokunmaya karşı koruma	Güvenli ayrımlı düşük fonksiyon gerilimi (PELV)
Müsaade edilebilir kablo çapı	5 ... 8 mm
Koruma sınıfı	IP65 IP67 IEC 60529 ' a göre
Çevre sıcaklığı	-40 ... 70 °C
Depolama sıcaklığı	-40 ... 70 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
Malzeme, muhafaza	Çinko pres döküm Nikel kaplı
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, sıkma bağlantılar	Bakır alaşım Nikel kaplamalı ve altın yaldızlı